


## Pulsador Geberit Sigma01 para doble descarga



Imagen de ejemplo



### Aplicaciones

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

### Propiedades

- Accionamiento frontal

### Volumen de suministro

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

### Información técnica

Fuerza de accionamiento | < 20 N

- 2 varillas de accionamiento

N.º de art.	Color / superficie	Material	B	H	T
115.770.11.5	Blanco	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.770.21.5	Cromado brillante	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.770.DT.5	Latón especial galvanizado	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.770.DW.5	Negro	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.770.KA.5	Placa: cromado brillante Pulsadores: cromado mate	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm
115.770.JQ.5	Cromado mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Plástico	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm

### Accesorios complementarios

- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Cajón para Geberit DuoFresh stick para cisterna empotrada Sigma 8 cm
- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa